


Installationsvejledning til PL 52 mm/20 mm dåse

PL 52 mm/20 mm

Anvendelse af PL dåse 52 mm

Dåsen er beregnet til planforsækning i alle typer pladelofter, gipslofter, listelofter, forsænkede og nedhængte lofter.




Dåsen er forsynet med 4 tude for 20 mm rør, samt 2 tude for 16 mm rør.

Centerhul opmærkning


Låget på PL dåsen er forsynet med et centerhul, i hvilket man kan montere et søm eller en grafitstift til at mærke på loftspladerne. En anden og nemmere måde at mærke op på er ved at anvende LK's magnetcentersøge system.

Systemet består af en indsats og en søger, der hver indeholder en ringformet magnet. Indsatsen monteres i dåsen før den monteres bag væg- eller loftspladen. Søgeren vil p.g.a. magneternes indbyrdes påvirkning placere sig ud for dåsen med indsatsen. Til gennemboring i loftbeklædning anvendes en 68 mm hulsav.




PL dåse med et centerhul



PL dåse og LK's magnetcentersøge system




Tilbehør

8 mm afstandsring	
9-16 mm afstandsring	
16-32 mm afstandsring	
Bærejern	
Magnetsøgesæt (indeholdende 4 indsats + 1 søger)	
Supermagnetsøger	
Stempel for supermagnetsøger	
Justerbar afstandsring	
Blændprog for PL dåse 16 mm	
Kile	


Anvendelse af justerbar afstandsring

Afstandsringen skydes på dåsen så den slutter og holdes fast ved loftbeklædningen. Afstandsringen kan justers ved at dreje den i trinene 6, 7.5 og 14 mm.





Anvendelse af 8 mm afstandsring

Ved nedsænkning af lofter eller forlængelse af dåsen kan én eller flere afstandsringer klipses sammen på PL dåsen.




Anvendelse af dåse med bærejern


Montering af bærejern på dåse



Montering af dåsen på forskalling



Montering af dåsen på siden af spær



4mm kromatiserede stålskruer

Benyttes ved brug af afstandsringer

Udførelse	Cylinderhoved		Undersænket	
	LK nr.	EAN nr.	LK nr.	EAN nr.
M 4-20 mm	-	-	020 S 3129	57 03 302 001 809
M 4-25 mm	020 S 2824	57 03 302 001 724	-	-
M 4-35 mm	020 S 2826	57 03 302 001 731	020 S 2092	57 03 302 001 670
M 4-40 mm	-	-	020 S 0556	57 03 302 001 472
M 4-45 mm	020 S 2827	57 03 302 001 748	-	-
M 4-50 mm	-	-	020 S 2982	57 03 302 001 762
M 4-60 mm	020 S 2828	57 03 302 001 755	020 S 2983	57 03 302 001 779

Målskitser

PL 52 mm dåse

